

**HOLEX****Skladaný kotúč, Ø 160 mm, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555181 80
GTIN	4062406272395
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Skladaná brúsna tkanina. Ø otvoru 10 mm.

**Použitie:**

Ideálne na obrábanie zvarov, rohov a úzkych drážok. Obvodové alebo ploché použitie.

Maximálna rýchlosť 5500 min<sup>-1</sup>.

**Upozornenie:**

Používať upínací trň č. 555785 veľ. 10.

**Technický opis**

Zrnitosť	80
odporúčané otáčky	3800 min <sup>-1</sup>
Ø kotúčov	160 mm
Atribút Názov produktu	Ø 160 mm
Druh produktu	Pásikový brúsny kotúč

---

## Príslušenstvo

Upínací trň vhodné pre  $\varnothing$  otvoru 10

555785 10