

**6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN, Šest'hran: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643233 6
GTIN	4000896046942
Trieda položky	630

**Popis****Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú príľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

**Použitie:**

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Puzdro z chróm-vanádiovej ocele, pochrómované, aby sa zabránilo odlupovaniu. Čepel vyrobená zo špeciálnej ocele s povrchovou úpravou TiN.

**Technický opis**

Dĺžka	60 mm
Šest'hran	6 mm
Ø na strane vstupu	23 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	<b>DIN 7422</b>

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Prevedenie	s povrchovou úpravou TiN
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
s guľôčkovou hlavou	nie
s pridržiavacím krúžkom	nie
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča