



## 6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s povrchovou úpravou TiN, Šesthran: 8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 643333 8      |
| GTIN             | 4000896232345 |
| Trieda položky   | 630           |

### Popis

#### Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Čepele s TiN povlakom pre vysokú príľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

#### Použitie:

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Puzdro z chróm-vanádiovej ocele, pochrómované, aby sa zabránilo odlupovaniu. Čepel vyrobená zo špeciálnej ocele s povrchovou úpravou TiN.

### Technický opis

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Šesthran           | 8 mm                |
| Ø na strane vstupu | 23 mm               |
| Dĺžka              | 140 mm              |
| Pohonný štvorhran  | 1/2 palec           |
| Norma              | <b>DIN 7422</b>     |
| Výstupný profil    | 6-hranný skrutkovač |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Prevedenie    | s povrchovou úpravou TiN |
| Materiál      | Chróm-vanadiová oceľ     |
| Povrch        | TiN                      |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča  |