



6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s povrchovou úpravou TiN, Šesthran: 5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643333 5
GTIN	4000896232376
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Čepele s TiN povlakom pre vysokú príľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Puzdro z chróm-vanádiovej ocele, pochrómované, aby sa zabránilo odlupovaniu. Čepel vyrobená zo špeciálnej ocele s povrchovou úpravou TiN.

Technický opis

Šesthran	5 mm
Ø na strane vstupu	23 mm
Dĺžka	140 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 7422
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač

Prevedenie	s povrchovou úpravou TiN
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	TiN
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča