



## 6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s povrchovou úpravou TiN, Šesthran: 6mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	643333 6
GTIN	4000896232369
Trieda položky	630

### Popis

#### Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Čepele s TiN povlakom pre vysokú príľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

#### Použitie:

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Puzdro z chróm-vanádiovej ocele, pochrómované, aby sa zabránilo odlupovaniu. Čepel vyrobená zo špeciálnej ocele s povrchovou úpravou TiN.

### Technický opis

Ø na strane vstupu	23 mm
Dĺžka	140 mm
Šesthran	6 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	<b>DIN 7422</b>
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač

Prevedenie	s povrchovou úpravou TiN
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	TiN
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča