

Garant GRIDLINE

Montážny vozík na osadenie zásuvkami, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/0**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Na osadenie zásuviek 36 × 20 G.

Montážny vozík 40 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Osadenie zásuviek je povolené len s č. 930744 alebo č. 930746 (s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou).

Technický opis

Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Úžitková výška	600 mm

Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Hmotnosť	65 kg
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Výška	885 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka	600 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Ø kolesa	125 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet dvier	0
Šírka	1000 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet zásuviek	0
Prevedenie	pojzdny
Prevedenie	na individuálne osadenie
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Počet výsuvných políc	0
Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36x20G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21

914227 HU21

Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na
4 stranách Rozmer v G 40X24

951972 40X24