



Akumulátorová kompaktná pásová píla, Typ: M18FBS85



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, výkonná akumulátorová pásová píla FUEL™ s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE™ pre mobilné rezanie s vylepšenou ovládateľnosťou.

- **Jednoduchá a beznástrojová výmena pílového kotúča.**
- **Plynule nastaviteľná rýchlosť pásu s prepínačom rýchlosti.**
- **Pevná kovová konštrukcia, kovový háčik.**
- **LED osvetlenie miesta rezu.**

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, 2 × M18 B2 akumulátora, píly s bi-metalovým pásom 14 TPI, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod č. 073816 a 073809. Vhodné pílové pásy na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka pílového pásu	13 mm
Dĺžka pílového pásu	898 mm
Označenie výrobcu	M18FBS85-202C
Hmotnosť	6 kg

Druh batérie	Li-Ion
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
maximálna hĺbka rezu 90°	85 mm
Rýchlosť pásu	0 - 165 m/min
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Kapacita akumulátora	2 Ah
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C