



Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom ProCORE, Typ: GSB18110C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vrtanie a vrtanie s príklepom.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chráni motor pred preťažením.
- **Mechanické, viacstupňové vypínanie** ťahovacieho momentu.
- **Praktický klip na opasok** (nie 070104).
- **Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo.**

S **bezkefovým motorom EC.**

Technológia KickBackControl s automatickým vypnutím v prípade zaseknutia a jedinečnou presnou spojku. Kompaktná konštrukcia, veľmi krátka dĺžka hlavy (len 184 mm) pre perfektnú manipuláciu (veľ. GSB1890C), preto optimálna pre práce na úzkych miestach. Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity. S motorovou brzdou.

Výhoda:

Veľmi krátka dĺžka hlavy iba 184 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítium-iónového akumulátora ProCORE 18 V/4,0 Ah, nabíjačky a L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Technický opis

Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh batérie	Li-Ion
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	82 mm
Označenie výrobcu	GSB 18V-110C
maximálny krútiaci moment tvrdý	85 Nm
Hmotnosť	2,1 kg
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 480 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Napätie akumulátora	18 V
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	12,5 m/s ²
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	2,5 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Kapacita akumulátora	4 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Konštrukcia motora	bezkefový motor
typické použitie	Heavy Duty
maximálne otáčky 2. stupeň	2100 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment mäkký	47 Nm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor ProCore Typ batérie, napätie
batérie C18

073856 C18