



Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie, Typ: GAS1810L



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vysávač prachu pre mobilné vysávanie. Jednoduchá preprava a pohodlná obsluha pomocou prenosných popruhov, na ktoré je možné vysávač zavesiť.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

- 1 × podlahová dýza, Bosch číslo: 2608000707
- 1 × štrbinová tryska, 250 mm, Bosch číslo: 2608000661
- 1 × ramenný popruh, Bosch číslo: 2608000706
- 4-dielna súprava valčekov, Bosch číslo: 2608000705
- 1 × adaptér elektrického náradia, Bosch číslo: 2608000708
- 1 × zberné potrubie, Bosch číslo: 2608000659
- 1 × plochý skladaný filter, Bosch číslo: 2608000663
- 3tlg. Súprava nasávacích rúr, Bosch číslo: 2608000660
- 1 × hadica, 1,6 m, Bosch číslo: 2608000658

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

Objem kontajnera	7,5 l
Hmotnosť bez batérie	6 kg
Dĺžka sacej hadice	1,6 m

Druh batérie	Li-Ion
Označenie výrobcu	GAS 1810L
Objemový tok	1440 l/min
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie