

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 900/6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	930705 900/6
GTIN	4062406273675
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Výška čela zásuvky	300 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Výška	900 mm
Šírka	1000 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Počet dvier	0
Hmotnosť	142 kg
Počet zásuviek	6
Úžitková výška	800 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×20G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 900	930735 900
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	930743 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125	930743 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300	930743 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	930743 75