

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930715 800/6
GTIN	4062406273743
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámokou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovito nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Počet zásuviek	6
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20

Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Šírka	1000 mm
Úžitková výška	700 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Počet dvier	0
Hĺbka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Hĺbka v E	700
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Hmotnosť	137 kg
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×20G

Druh produktu

Skríňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	930745 75
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	930745 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	930745 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	930745 100
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 800	930735 800