



Rezačka rúr TubiX® s rýchlým nastavením, Pre Ø do: 35mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	818380 35
GTIN	4003773084907
Trieda položky	86A

Popis

Prevedenie:

Ľahké a odolné telo z horčíkového kovu s vodiacimi valčekmi s ihlovými ložiskami a rezacím kotúčom. Ručný odihlovač sa dá zasunúť do tela. Vrátane náhradných rezacích koliesok.

Výhoda:

Nezávislé držanie a upínanie na potrubí pomocou rýchlonastavenia **QuickLock jednou rukou**.

· **Rýchle a presné polohovanie rezného kotúča na rôzne priemery rúr.**

Použitie:

Univerzálny na rezanie **medených**, **hliníkových** a **tenkostenných rúr INOX** (hrúbka steny do 2 mm).

Náhradný diel:

Náhradný rezný kotúč s ihlovým ložiskom a rýchlovýmennou osou pozri č. 818385.

Technický opis

Šírka rezacích koliesok	6,2 mm
Rezací kotúč otvor	7,8 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	6 - 35 mm
Ø rezacích koliesok	20 mm
Označenie výrobcu	TubiX
Hmotnosť	375 g
Dĺžka	180 mm

Šírka	65 mm
Výška	40 mm
Druh produktu	Rezačka rúr

Príslušenstvo

Súprava náhradných rezacích koliesok Typ 1	818385 1
--	----------