

HEDI

Celoplastový káblový bubon pre F, B, PL a CZ, Typ: 25B2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081134 25B2
GTIN	4003644022526
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabráňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

Robustný káblový bubon vyrobený z plastu odolného voči nárazu s **ochranou proti prehriatiu.**

Schválené na trvalé použitie vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých miestnostiach.

- **400 V vstupná zástrčka CEE 16 A.**
- **1x 400 V výstupná zásuvka CEE 16 A so samozatváracím krytom a tepelným ochranným spínačom.**
- **2x uzemnené zásuvky 250 V so samozatváracími krytmi.**
- **7-stupňový sklon na zvýšenie svetlej výšky a pohodlné prenášanie.**
- **Odnímateľný držiak kábla a vodidlo na optimálne vedenie kábla.**
- **Drážky na odvádzanie vody.**
- **Možnosť jednoduchej montáže na stenu.**

Veľký a kvalitný celoplastový káblový bubon HEDI® s priemerom bubna 290 mm a mnohými ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.

Sklopná otočná rukoväť pre individuálne ovládanie pre pravákov aj ľavákov počas navíjania a odvíjania.

So zásuvkami pre **Francúzsko, Belgicko, Poľsko a Českú republiku.**

Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Technický opis

Materiál kábla	pancierový kábel
Materiál púzdra	celoplastový
Menovitý výkon rozvinutý	5500 (16 A) W
Zloženie kábla	5G2,5
Trieda kábla	H07BQ-F
Dĺžka kábla	25 m
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Menovité napätie	400 V
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Káblový bubon