

Garant GRIDLINE

Skrinka prístavná s krídlými dverkami bez zvýšeného okraja, s výsuvným dnom, 26×20G, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932105 800
GTIN	4062406277086
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Skriňa na náradie 30 × 28 G. S krídlými dverami, centrálne uzamykateľnými cylindrickým zámkom.

Jedno výsuvné bezpečnostné zariadenie zabraňuje súčasnému otvoreniu viacerých zásuviek.

Vybavený 2 × výsuvnou policou s nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Pocet výsuvných políc: 2

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky a výsuvná polica nie sú konfigurovateľné, vždy svetlosivá RAL 7035.**

Upozornenie:

Zodpovedajúce zásuvky 26×20G.

Technický opis

Šírka	750 mm
Hmotnosť	45 kg
Hĺbka	700 mm

Úžitková výška	650 mm
Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26×20G
Druh produktu	Strojová prístavná skrinka

Príslušenstvo

Výsuvná polica 75 kg Vstavaná výška 75	930654 75
Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12