

Garant GRIDLINE

**Skrinka prístavná s krídlými dverkami bez zvýšeného okraja, s výsuvným dnom, 36×20G, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932122 800
GTIN	4062406277093
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Skriňa na náradie 40 × 28 G. S krídlými dverami, centrálne uzamykateľnými cylindrickým zámkom.

Jedno výsuvné bezpečnostné zariadenie zabraňuje súčasnému otvoreniu viacerých zásuviek.

**Vybavený 2 × výsuvnou policou** s nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Pocet výsuvných políc: 2

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky a výsuvná polica nie sú konfigurovatelné, vždy svetlosivá RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Zodpovedajúce zásuvky 36×20G.

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Šírka	1000 mm
Výška	800 mm

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	54 kg
Úžitková výška	650 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×20G
Druh produktu	Strojová prístavná skrinka

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------