

**Garant****Nástrčná rača prepínateľná, Typ hnací štvorhran: 2-1/2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657582 2-1/2
GTIN	4062406277307
Trieda položky	61E

**Popis****Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči. Veľmi kompaktný **s prepínateľnou rohovou západkou, s vyhadzovačom.**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Údaje o používaní:****Legenda k výkresu a vzorcu:**

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

**Vhodné pre:**

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

**Upozornenie:**

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

## Technický opis

Vkladacia stopka	14×18 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	34 mm
Výška h	20,5 mm
Šírka b	39 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Dlhodobá zaťažiteľnosť	340 Nm
Počet zubov	48
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Západkové koliesko prepínateľné	áno
Západkové koliesko s vyhadzovačom	áno
Druh produktu	Račňa