

Garant GRIDLINE

**Skrinka prístavná s krídllovými dverkami bez zvýšeného okraja, 26×20G,
Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932101 800
GTIN	4062406277055
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Skríňa na náradie 30 × 28 G. S krídllovými dverami, centrálne uzamykateľnými cylindrickým zámkom.

Jedno výsuvné bezpečnostné zariadenie zabraňuje súčasnému otvoreniu viacerých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky a výsuvná polica nie sú konfigurovateľné, vždy svetlosivá RAL 7035.**

Upozornenie:

Zodpovedajúce zásuvky 26×20G.

Technický opis

Hĺbka	700 mm
Šírka	750 mm
Hmotnosť	42 kg
Úžitková výška	650 mm
Výška	800 mm

Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26×20G
Druh produktu	Strojová prístavná skrinka

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------