

**Garant****Očkový nástrčný klúč, Typ rozmer klúča: 2-21mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 657892 2-21   |
| GTIN             | 4062406278243 |
| Trieda položky   | 61E           |

**Popis****Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Údaje o používaní:****Legenda k výkresu a vzorcu:**

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

**Vhodné pre:**

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

**Upozornenie:**

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

## Technický opis

|   |                      |
|---|----------------------|
| Výška h                                   | 15 mm                |
| Rozmer cez steny                          | 21 mm                |
| Šírka b                                   | 33 mm                |
| Vkladacia stopka                          | 14×18 mm             |
| Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm                |
| Vymeniteľné nástroje                      | nástrčný nástroj     |
| Nástroje s račňovou funkciou              | nie                  |
| Druh produktu                             | Očkový nástrčný kľúč |