



Stropná a montážna podpera, maximálna dĺžka: 300cm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	861780 300
GTIN	4008158041261
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne stabilná konštrukcia vďaka silným ocelovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC. Ovládanie jednou rukou vďaka 2-zložkovej plastovej rukoväti s pumpičkovým mechanizmom. Rýchloupínacie tlačidlo na rýchle vysúvanie a zasúvanie teleskopickej tyče. Nastaviteľná prídržná sila otáčaním podpery na rukoväti. Možnosť zaťaženia do **maximálne 160 kg (vel. 250), resp. 110 kg (vel. 300) s úplne zasunutou teleskopickou tyčou**. Dá sa použiť aj na šikmých plochách vďaka **nepretržite sa otáčajúcim** kontaktným plochám od **-45° do 45°**. Pri používaní na svahoch sa môže zaťažovať až do max. 40 kg.

Použitie:

Na upevnenie sadrokartónu, drevených dosiek, panelov, strešných líšt, kovových pásov, fólií a telies svietidiel vo výške do 3,00 m. Vďaka otočným a protišmykovým kontaktným plochám z PVC je možné bez problémov používať aj na svahoch.

Technický opis

Materiál rukoväti	2-zložkový plast
Zvláštnosť	výkyvný

Zvláštnost	protišmykový
maximálne zaťaženie	110 kg
Materiál	Ocel
Výkyvný uholník	-45 - 45 Stupeň
Celková dĺžka	170 - 300 cm
vhodné pre	sádkartón
vhodné pre	drevené dosky
vhodné pre	panely
vhodné pre	strešné laty
vhodné pre	kovové lišty
vhodné pre	fólie
vhodné pre	korpusy lúčových
Nosná platňa	9×7 cm
Hmotnosť	3,5 kg
Druh produktu	Strešná podpera / montážna podpera