

**Garant****Očkový nástrčný klúč, Typ rozmer klúča: 1-19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657892 1-19
GTIN	4062406278076
Trieda položky	61E

**Popis****Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom klúči.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Údaje o používaní:****Legenda k výkresu a vzorcu:**

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

**Vhodné pre:**

Momentové klúče so 4-hranným upínačom.

**Upozornenie:**

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

## Technický opis

Výška h	13,2 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	17,5 mm
Vkladacia stopka	9×12 mm
Šírka b	31 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Nástroje s račňovou funkciou	nie
Druh produktu	Očkový nástrčný kľúč