

**Lepiaca páska VHB™, čierna, Šírka×dĺžka (mm×m): 25X33****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083789 25X33
GTIN	4001895844928
Trieda položky	08M

**Popis****Prevedenie:**

**Obojstranná** vysoko výkonná **lepiaca páska** vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.

**3M™ 5952** je vhodné pre použitie v interiéri a exteriéri. Dá sa ľahko a rýchlo lepiť a ponúka vysoký výkon a dlhodobú odolnosť. Túto vysoko výkonnú a viskoelastickú pásku VHB používajte na širokú škálu povrchov, napríklad na práškové nátery.

**Upozornenie:**

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásy 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach. Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

**Technický opis**

Šírka	25 mm
Teplota skladovania	20 °C
Označenie výrobcu	5952
Hrúbka	1,1 mm
Materiál Kryt	silikonizovaný PE film
Druh lepiacej pásky	obojstranná
Lepiaca sila na oceli	5,5 N/mm

Lepiacca hmota	akrylát
Rozťažnosť	300 %
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Dĺžka	33 m
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Farba	čierna
Atribút Názov produktu	čierna
USP1	VHB™
USP2	čierna
Druh produktu	Lepiacca páska