

**3M****Lepiaca páska VHB™, sivá, Šírka×dĺžka (mm×m): 25X33**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Trieda položky	08M

## Popis

### Prevedenie:

**Obojstranná** vysoko výkonná **lepiaca páska** vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.

Model **3M™ GPH-110GF** je vyrobený z prispôsobivého penového jadra a odoláva vysokým teplotám. Používa sa na rýchle a jednoduché vytvorenie pevného, odolného a dlhotrvajúceho spoja.

### Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásy 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.

## Technický opis

Označenie výrobcu	GPH-110GF
Materiál Kryt	silikonizovaný PE film
Lepiaca sila na oceli	3,7 N/mm
odolné voči teplotám do	150 °C
Lepiaca hmota	akrylát
Dĺžka	33 m
Teplota skladovania	16 °C

Farba	sivá
Šírka	25 mm
Druh lepiacej pásky	obojsstranná
Minimálna trvanlivosť	24 Mesiac
Hrúbka	1,1 mm
Sklad Vlhkosť vzduchu	40 %
Atribút Názov produktu	sivá
Druh produktu	Lepiaca páska