

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Šírka hrdla L ₄	9 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Držiak ISO-kód	E12K SVVCR/L07
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27	269028 27
--	-----------