



6-hranný nástrčný skrutkovač, 3/8 palcový, dlhý s povrchovou úpravou TiN, Šesthran: 8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637633 8
GTIN	4000896053636
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Čepele s TiN povlakom pre vysokú príľnavosť a odolnosť proti oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Čepel z vysokolegovanej špeciálnej ocele, lesklá.

Použitie:

Optimálne sa hodí na trvalé zaťaženie, napr. na sériové skrutkové spojenia.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Puzdro z chróm-vanádiovej ocele, pochrómované, aby sa zabránilo odlupovaniu. Čepel vyrobená zo špeciálnej ocele s povrchovou úpravou TiN.

Technický opis

Dĺžka	43,5 mm
Ø na strane vstupu	19 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

