

Garant GRIDLINE

Súprava vložiek, 46×24G, Výška čela zásuviek / typ: 50/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 950610 50/3 |
| GTIN | 4062406286590 |
| Trieda položky | 9GB |

Popis**Prevedenie:**

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútrotná strana zásobníkov má drážky na delenie pomocou rozdeľovačov. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 46 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 46 × 24 G.

Obsah:

Organizéry 1K C. 951415: 12 × Veľ. 6×8/4; 9 × Veľ. 6×8/2; 6 × Veľ. 2×8/1

Organizéry – zásuvné deliace doštičky (10 kusov) C. 951275: 5 × Veľ. C; 2 × Veľ. A

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------|
| vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 600 mm |
| Materiál | Plast |
| Organizér Výška | 25 mm |
| vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G | 46 |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 46×24 |
| vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 50 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 75 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 100 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 125 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 150 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 200 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 250 mm |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 300 mm |
| vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 1150 mm |
| vhodné od výšky čela zásuvky | ≥ 50 mm |
| Hĺbka | 600 mm |
| Šírka v G | 46 |
| Hĺbka v G | 24 |
| Šírka | 1150 mm |
| Výška | 25 mm |
| Hmotnosť | 2,832 kg |
| Atribút Názov produktu | 46x24G |
| Druh produktu | Organizér do zásuvky |

Príslušenstvo

| | |
|--|--------------|
| Žlaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X8/4 | 951415 6X8/4 |
| Žlaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 2X8/1 | 951415 2X8/1 |
| Žlaby – zásuvné deliace doštičky 10-dielna súprava Typ A | 951275 A |
| Žlaby – zásuvné deliace doštičky 10-dielna súprava Typ C | 951275 C |
| Žlaby výška 25 mm 1K Šírkaxhĺbka v G / Typ 6X8/2 | 951415 6X8/2 |