

**Mahr****Digitálne posuvné meradlo MarCal s meracími hrotmi i-wi, Rozsah merania: 750mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415321 750
GTIN	4059192062118
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

**Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.**

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940.

rádiový prijímač i-wi č. 498912

**Technický opis**

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Kalibrácia	A1
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Rozsah merania	0 - 750 mm

Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032