

**Mahr****Digitálne posuvné meradlo MarCal s meracími hrotmi i-wi, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415321 500
GTIN	4059192062101
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

**Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.**

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940.

rádiový prijímač i-wi č. 498912

**Technický opis**

Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	A1

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rozsah merania	0 - 500 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2