

Hartig

Veľký presný mikrometer s predĺžením koncovej mierky, Rozsah merania: 100-200mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420920 100-200
GTIN	2050002041066
Trieda položky	46P

Popis**Prevedenie:**

Stabilný strmeň z ľahkého kovu s lakom podobným tepanému kovu s tepelnou ochranou rúk, trecou spojku a upínacím zariadením. Jemne lapované, tvrdokovové meracie plochy. Presnosť vyššia ako DIN 863. Prostredníctvom naskrutkovateľného, lapovaného a predĺženia koncovej mierky z tvrdého kovu sa zdvojnásobí merací rozsah. Vnútorňá stupnicová rúrka so stupnicami pre obidva meracie rozsahy. Vyhotovenie s ocelovým strmenom.

Výhoda:

Veľmi veľký rozsah merania. Po výmene predĺženia koncovej mierky je mikrometer okamžite použiteľný. Nie je potrebná žiadna dodatočná nastavovacia mierka. Priame odčítanie 1/100 mm na veľkom stupnicovom bubienku.

Rozsah balenia:

Mikrometer s 1 predĺžením koncovej mierky. Bez nastavovacej mierky.

Upozornenie:

Vyhotovenia do rozsahu merania 2000 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Špeciálne vyhovovania sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania	100 - 200 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Kalibrácia	S3

Dráha merania Vreteno	50 mm
Najväčšia prípustná chyba	6 µm
Ø meracieho bubna	24 mm
Členenie meracieho bubna	1/100 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø vretena	10 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňové mikrometre s predĺžením Rozsah merania 100-200

020450 100-200