

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky mikroabrazívna (SiC) zrnitosť 320, Ø kefy: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574477 8
GTIN	4017359208281
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. **Silné** štetiny z karbidu kremíka (SiC) so **zrnitosťou 120 a 320**, Ø štetín **0,60 mm**, celková dĺžka 125 mm.

**Použitie:**

**Brúsne nylonové kefy** pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje **rovnomerný brúsny efekt**. Na **odihlenie** (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na **čistenie a leštenie** trysiek a malých hydraulických otvorov.

**Technický opis**

Ø kefy D <sub>1</sub>	8 mm
Pracovná dĺžka L <sub>3</sub>	65 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3 mm
Druh produktu	Kefa na rúrky