

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky mikroabrazívna (SiC) zrnitosť 320, Ø kefy: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 574477 20 |
| GTIN | 4017359617595 |
| Trieda položky | 57L |

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. **Silné** štetiny z karbidu kremíka (SiC) so **zrnitosťou 120 a 320**, Ø štetín **0,60 mm**, celková dĺžka 125 mm.

Použitie:

Brúsne nylonové kefy pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje **rovnomerný brúsny efekt**. Na **odihlenie** (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na **čistenie a leštenie** trysiek a malých hydraulických otvorov.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Ø kefy D ₁ | 20 mm |
| Pracovná dĺžka L ₃ | 65 mm |
| Ø stopky D _s | 5,7 mm |
| Druh produktu | Kefa na rúrky |