

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefa na rúrky mikroabrazívna (SiC) zrnitosť 320, Ø kefy: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574477 10
GTIN	4017359208274
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. **Silné** štetiny z karbidu kremíka (SiC) so **zrnitosťou 120 a 320**, Ø štetín **0,60 mm**, celková dĺžka 125 mm.

Použitie:

Brúsne nylonové kefy pracujú na hrote aj po stranách štetín. Neustále uvoľňovanie nového brúsneho materiálu zaručuje **rovnomerný brúsny efekt**. Na **odihlenie** (krížových) otvorov, drážok pre O-krúžky a na **čistenie a leštenie** trysiek a malých hydraulických otvorov.

Technický opis

Ø kefy D ₁	10 mm
Pracovná dĺžka L ₃	65 mm
Ø stopky D ₅	3,7 mm
Druh produktu	Kefa na rúrky