

**Digitálne posuvné meradlo TESA-CAL IP67, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412760 150
GTIN	7630041148633
Trieda položky	45A

**Popis****Prevedenie:**

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslic. Viac ako 12 000 hodín prevádzky, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Režim merania ABS. Kompletná ochrana pred kvapalinami.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Technický opis**

Odčítanie	0,01 mm
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Výška cifier LDC displej	11 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Prevádzková doba	12000 hodín

Norma	ISO 13385
Automatické odpojenie	áno
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Počet obsiahnutých batérií	1
Kalibrácia	A1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Nameraná hodnota a nulový bod po opätovnej aktivácii z pohotovostného režimu prijaté	áno
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Spínač pohotovostného režimu	áno
Hĺbkomer dostupný	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------