

Garant**Rúnový kotúč so suchým zipsom, Ø 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566912 280
GTIN	4062406297794
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a prilnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965).

Použitie:

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965. Na konečnú úpravu, zmatňovanie, prekryvanie s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na ľahké čistenie (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a odhrotovanie.

Upozornenie:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705 a nasl.

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Ø kotúčov	125 mm
Porovnanie zrnitosti	280

Farba	modrá
Prevedenie	A very fine
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závit M 14,
Vonkajší Ø: 125mm

566965 125

Brúsny tanier so suchým zipsom Závit M 14, Vonkajší Ø:
125mm

566960 125