


**Mini brúsny pás Ø 100×100 mm, 337DC, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568535 80
GTIN	8718734418603
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Malé brúsne pásy Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Brúsne zrno zalisované do definovaných kvádrov. Vysoká hustota zrna pre mimoriadne dlhú životnosť. **Žiadne zanášanie** cez definované kanály. **Rovnaký výsledný povrch** počas celého procesu brúsenia, dokonca aj pri tenkých plechoch.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min⁻¹.

Technický opis

Šírka brúsneho pásu	100 mm
Ø brúsneho pásu	100 mm
Dĺžka brúsneho pásu	320 mm
3M-označenie zrn	A300
Zrnitosť	80
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označenie výrobcu	337DC
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		