

3M**Mini brúsny pás Ø 100×100 mm, 237AA, Zrnitost: 240****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568538 240
GTIN	8718734418702
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Malé brúsne pásy Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Jemne štruktúrovaný pyramídový povrch zaručuje **najlepšiu konečnú úpravu s najdlhšou životnosťou**. Zvlášť vhodné na medzibrúsenie plechov z nehrdzavejúcej ocele.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min⁻¹.

Technický opis

Zrnitosť	240
Šírka brúsneho pásu	100 mm
Dĺžka brúsneho pásu	320 mm
Ø brúsneho pásu	100 mm
3M-označenie zrn	A080
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označenie výrobcu	237AA
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		