

Súprava sekáčov/prerážačov/vyrážačov závlaciek, Počet nástrojov: 15**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954668 15
GTIN	2050002041998
Trieda položky	91A

Popis**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954668: 1 ks

Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 300: 1 ks

Plochý sekáč c. 740500 vel. 200: 1 ks

Křížový sekáč c. 740600 vel. 200: 1 ks

Priebojník c. 745500 vel. 3; 4: 1 ks

Vyrážac závlaciek c. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

Jamkovac C. 749000 Vel. 100; 120/10; 120/12; 150: 1 ks

Technický opis

Šírka v G	8
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Šírka	200 mm
Počet nástrojov	15
Prevedenie	s vyrážadlom
Hmotnosť	2,19 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20

Druh produktu

Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 4	747000 4
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 2	747000 2
Jamkáč, normálna kvalita DIN 7250 Celková dĺžka 120/10	749000 120/10
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 954668	952001 954668
Krížový sekáč Celková dĺžka 200	740600 200
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 6	747000 6
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 300	750110 300
Jamkáč, normálna kvalita DIN 7250 Celková dĺžka 100	749000 100
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 8	747000 8
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 3	747000 3
Priebojníkovťažké vyhotovenie Ø hrotov 3	745500 3
Priebojníkovťažké vyhotovenie Ø hrotov 4	745500 4
plochý sekáč Celková dĺžka 200	740500 200
Jamkáč, normálna kvalita DIN 7250 Celková dĺžka 150	749000 150
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 5	747000 5
Jamkáč, normálna kvalita DIN 7250 Celková dĺžka 120/12	749000 120/12