



Vejárovitý brúsny kotúč (špeciálny ZA) tanier zo sklenej tkaniny ploché, Zrinitosť: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565575 40
GTIN	9003171602548
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč so **zirkónovým korundom (ZA)** a chladiacou vrstvou na **bavlnenej tkanine**. Tanier zo sklenej vlákny. **Na všetky materiály. Veľmi vysoká hustota povrchu.**

Technický opis

Zrinitosť	40
Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	ploché
Skratka pre brúsivo	ZA
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s

Druh produktu

Vejárovitý brúsny kotúč