

Garant**Leštiaci kotúč CaraFin Diamant, 5-diel., Ø 22 mm, Zrnitost: D3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553980 D3
GTIN	4062406300098
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Diamantové leštiace nástroje CaraFin potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách. Mäkká PU podložka pre verné spracovanie obrysu.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách. Optimálne prispôsobenie sa obrysom.

Použitie:

Leštenie s vysokou flexibilitou a prispôobením sa obrysom **bez leštiacich pást**. Ideálne vhodné na použitie v kombinácii s mikrosystémami pre brúsenie č. 078140 a 078150. Odporúčaná otáčky 2 000 min⁻¹.

Technický opis

Úroveň leštenia	Lesklá politúra
Farba	oranžová
Ø kotúčov	22 mm

Skratka pre brúsivo	D
odporúčané otáčky	2000 min ⁻¹
Atribút Názov produktu	Ø 22 mm
Druh produktu	Leštiaci kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		