

**Garant****Leštiaci kotúč CaraFin Diamant, 5-diel., Ø 22 mm, Zrnitost: D5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553980 D5
GTIN	4062406300081
Trieda položky	51G

**Popis****Prevedenie:**

**Diamantové leštiace nástroje CaraFin** potiahnuté na jednej strane **monokryštalickým diamantom**. Lepené diamantové zrná majú výrazne **vyšší stupeň využitia** v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách. Tvrdá polyamidová podložka. Optimálna pre vyrovnanie pomarančovej kôry v procese leštenia.

**Výhoda:**

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách. Optimálne prispôsobenie sa obrysom.

**Použitie:**

Leštenie s vysokou flexibilitou a prispôbením sa obrysom **bez leštiacich pást**. Ideálne vhodné na použitie v kombinácii s mikrosystémami pre brúsenie č. 078140 a 078150. Odporúčaná otáčky 2 000 min<sup>-1</sup>.

**Technický opis**

Farba	biela
Ø kotúčov	22 mm
Úroveň leštenia	Lesklá politúra
Skratka pre brúsivo	D

odporúčané otáčky	2000 min <sup>-1</sup>
Atribút Názov produktu	Ø 22 mm
Druh produktu	Leštiaci kotúč

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		