

Garant**Dokončovací kotúč s rúnom, Ø 76,2 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553966 180
GTIN	4062406300791
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**Univerzálne a výkonné **nylonové rúno**.**Použitie:**

Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	180
Ø kotúčov	76,2 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Prevedenie	A medium
Brusivo	Korund
Skratka pre brusivo	A
Brúsna podložka	Nylonové rúno
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹

Druh produktu

Brúsne rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		