

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 3×D mini, Typ: 10L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319454 10L
GTIN	4062406308841
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky bežné vrtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpory 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpory 6×D.

Stabilizátor vrtacích tyčí s 7×D, resp. stopka  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  sú dostupné na dopyt.

**Technický opis**

Smer rezania	ľavé
C	1 mm
$\varnothing$ stopky $D_2$	32 mm
Celková dĺžka $L_2$	89 mm
Osadenie Z k osi	8 mm

Polomer R	1,2 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	30 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	10 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	53 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí