

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 3×D mini, Typ: 12R****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319454 12R
GTIN	4062406308858
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky bežné vrtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznu skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpery 6×D.

Stabilizátor vrtacích tyčí s **7×D**, resp. stopka  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  sú dostupné na dopyt.

**Technický opis**

$\varnothing$ upnutia $D_1$	12 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	36 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Dĺžka stopky $L_s$	53 mm
Celková dĺžka $L_2$	95 mm
Polomer R	1,2 mm

C	1 mm
Smer rezania	pravé
Osadenie Z k osi	10,5 mm
Ø stopky D <sub>2</sub>	32 mm
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí