

**Garant****Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 5×D mini, Typ: 16L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319461 16L
GTIN	4062406309268
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

**Výhoda:**

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

**Vhodné pre:**

Všetky bežné vrtacie tyče.

**Upozornenie:**

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpery 8×D.

Stabilizátor vrtacích tyčí s 7×D, resp. stopka  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  sú dostupné na dopyt.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku $L_1$	80 mm
Polomer R	1,2 mm
$\varnothing$ upnutia $D_1$	16 mm
Smer rezania	ľavé
C	1 mm
Osadenie Z k osi	12,5 mm

Dĺžka stopky $L_s$	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
$\varnothing$ stopky $D_2$	32 mm
Celková dĺžka $L_2$	139 mm
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí