

Garant**Stabilizátor vyvrtávacích tyčí 5×D maxi, Typ: 20L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319465 20L
GTIN	4062406309428
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Základné teleso z nástrojovej ocele vysokej kvality. Tvrdený povrch a tvrdené funkčné plochy.

Výhoda:

Redukcia kmitania a vibrácií pri použití so všetkými typmi vrtacích tyčí.

Vhodné pre:

Všetky bežné vrtacie tyče.

Upozornenie:

Na stanovenie správneho variantu stabilizátora vrtacej tyče musíte bezpodmienečne vykonať kolíznú skúšku pomocou údajov Hoffmann e-Tool z eShopu alebo prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja ToolScout! Odporúčame maximálnu dĺžku použitých typov vrtacích tyčí bez podpery 3×D.

Maximálna dĺžka stabilizátora, vr. vrtacej tyče bez podpery 8×D.

Stabilizátor vrtacích tyčí s **7×D**, resp. stopka $\varnothing D_2 = 25$ mm sú dostupné na dopyt.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	100 mm
Celková dĺžka L_2	166 mm
Polomer R	1,2 mm
\varnothing upnutia D_1	20 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Osadenie Z k osi	20 mm
Dĺžka stopky L_s	60 mm

Smer rezania	ľavé
C	1,5 mm
Ø stopky D ₂	32 mm
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Stabilizátor vyvrtávacích tyčí