

**Garant****12-hranná vložka, 1/4 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 9/32palec**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630932 9/32
GTIN	4062406309626
Trieda položky	61A

## Popis

### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

## Technický opis

Rozmer cez steny	9/32 palec
Dĺžka	24,8 mm
Ø na strane výstupu	11 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

