

Garant**12-hranná vložka, 1/4 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 3/8palec**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630932 3/8
GTIN	4062406309657
Trieda položky	61A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorňý štvorhran s otvorom.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka	24,8 mm
Ø na strane výstupu	14,5 mm
Rozmer cez steny	3/8 palec
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

