

Garant**12-hranná vložka, 1/4 palcová, dlhá palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 7/32palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631442 7/32
GTIN	4062406309701
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Ø na strane výstupu	8,9 mm
Rozmer cez steny	7/32 palec
Dĺžka	50 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

