

Garant**6-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 9/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642232 9/16
GTIN	4062406310165
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji.

Velkosti klúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 6-hran s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka	38 mm
Rozmer cez steny	9/16 palec
Ø na strane výstupu	20,6 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča