

**Garant****6-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 7/8palec**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	642232 7/8
GTIN	4062406310219
Trieda položky	61A

## Popis

**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji.

**Velkosti klúčov s presnou toleranciou** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 6-hran s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

## Technický opis

Dĺžka	41 mm
Ø na strane výstupu	29,9 mm
Rozmer cez steny	7/8 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča

