

Garant**12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 1.3/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642132 1.3/16
GTIN	4062406310400
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Velkosti klúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka	44 mm
Rozmer cez steny	1.3/16 palec
Ø na strane výstupu	40 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča